



Měřicí systém pro měření přímosti ProLine, Typ: 100



Údaje o objednávce

Artikové číslo	467577 100
GTIN	2050002078185
Třída artiklu	40N

Popis

Provedení:

Jednoduché proměření přímosti, rovinnosti a pravých úhlů s přesností až 0,001 mm! Balíček nabízí také rychlou konstrukci, bezpečné měření a hotovou PDF-zprávu nebo export dat. Během 10 min je tak možné změřit a protokolovat pravouhlost os. Měřicí balíčky jsou sestavovány podle způsobu použití.

Výhoda:

- **Bez kabelová komunikace a měření**
- **Malý, přenosný, nahrazuje granitový blok**
- **Automatizované seřízení laseru**
- **Vlastní kalibrace laseru**
- **Kompletní vyměření přístroje a kalibrace podle DIN ISO s dokumentací**
- **Hodnoty v reálné čase pro přímou korekci zařízení**
- **Možnost kombinace s μ Level pro současné měření úhlu klopení**

Rozsah dodávky:

Laser T250 s napájecím zdrojem a upevňovacím adaptérem, přijímač laseru R540 s bezdrátovým přenosem, software ProLine V4, kufřík.

Technický popis

Rozlišení (přijímač)	0,0001 mm
Přesnost (přijímač)	0,001 mm
Rozsah měření	30 m
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Laserový nivelační přístroj