




## System pro měření rovinnosti ProLevel 100, Typ: 100



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	467576 100
GTIN	2050002078178
Třída artiklu	40N

### Popis

#### Provedení:

Rychlé, flexibilní a jednoduché měření rovinnosti pravouhlých, zaoblených nebo složitých povrchů.

#### Výhoda:

- **Rychlé a jednoduché měření rovinnosti.**
- **Rychlé vytvoření šablon a uložení do paměti.**
- **Detektor s plochou senzoru 70 mm a rozlišením 10 µm. Měření i při obtížných světelných poměrech.**
- **Dosah 80 m.**
- **Přímé vyhodnocování rovinnosti ve 3D a barevně. Chyba měření může být přímo rozpoznána a bezprostředně korigována.**

#### Rozsah dodávky:

Samonivelační rotační laser T430, přijímač laseru R310, dálkové ovládání RC310, elektromagnet s prizmatickou dosedací plochou, měřicí adaptér M8, napájecí zdroj, robustní přepravní kufřík.

### Technický popis

Dosah	80 m
Přesnost (přijímač)	$\pm 0,02 + 0,03\%$ linearita mm
Přesnost nivelace	$\pm 0,02$ mRad
Rozlišení (přijímač)	0,01 mm
Rozhraní	RS 485 & IR
Třída laseru	2

Druh produktu

Laserový nivelační přístroj