



Prostřihovací nůžky / nůžky na plech, Typ: 723034



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078102 723034
GTIN	4014586874876
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Nůžky na plech.

- Dobré řezání křivek pouze s nízkou deformací plechu.
- Pohodlně a rychle při ostřihování hran a přistřihování.
- Pro plechy do 800 N/mm² a nerezové oceli.
- Čtyřnásobný oboustranný nůž: Čistý řez bez otřepů při nízkých provozních nákladech.

Technický popis

Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm ²	1 mm
Označení výrobce	BLS 1.6E
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm ²	1,6 mm
Řezná rychlost	5 - 8 m/min
Poloměr nejmenší křivky	15 mm
Příkon	350 W

Počet zdvihů	4000 min ⁻¹
Délka kabelu	5 m
Šířka řezu	0 mm
Hmotnost	1,6 kg
Zdroj energie	síťový provoz
Druh produktu	Nůžky