

Garant**Sada přesných loupacích vrtáků do plechu HSS, Ø břitu DC: 3-30,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	118120 3-30,5
GTIN	4045197193209
Třída artiklu	11C

Popis**Provedení:**

S ostrým vrtacím hrotem, není nutné předvrtávání. Kuželové stoupající břity a radiálně podbroušený obvod, zajišťující loupající řez. Číselné označení průměru v drážkách. Navíc stopka se třemi ploškami.

Sada se 3 loupacími vrtáky do plechu a 1 vrtací pastou č. 118160, v kazetě.

Použití:

Vrtání bez otřepů a rýh. Ocelový plech 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, NŽ kovy: 0,1 – 5mm, umělá hmota do 10 mm.

Obsah:

Po 1 loupacím vrtáku do plechu: Č. 118020 vel. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Vrtací pasta: č. 118160

Technický popis

Ø břitu D _c	3 - 30,5 mm
Barevný kroužek	bez
Řezný materiál	HSS

Druh produktu	Stupňovitý vrták
Norma	výrobní norma
Stopka	stopka se třemi upínacími plochami

Příslušenství

Přesný loupací vrták do plechu HSS Ø břitu DC 3-14 mm	118020 3-14
Vrtací pasta Ø 29 mm×91 mm	118160
Přesný loupací vrták do plechu HSS Ø břitu DC 8-20 mm	118020 8-20
Přesný loupací vrták do plechu HSS Ø břitu DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5