



## Vykružovací nůžky, Typ: 723239



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	078111 723239
GTIN	4014586869926
Třída artiklu	03F

### Popis

#### Provedení:

- **Velmi nízké provozní náklady díky dlouhé životnosti razníku a matrice.**
- **Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu razníku a matrice bez použití náradí.**
- **Pracovní směr lze změnit bez použití nástrojů.**
- **Ideální pro hluboce zalomené trapézové plechy do hloubky profilu 160 mm.**

#### Upozornění:

Vhodné akumulátory viz č. 073851 – č. 073858 nebo základní sada pod č. 073863 – č. 073867.  
Nabíječky pod č. 073866.

### Technický popis

Příkon	350 W
Řezná rychlost	2,7 m/min
Hmotnost	1,9 kg
Šířka řezu	5 mm

Poloměr nejmenší křivky	70 mm
Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Počet zdvihů	1500 min <sup>-1</sup>
Označení výrobce	BLK 1.6LE
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vykružovací nůžky