

Garant**Středicí vrták HSS R, bez povlaku, Jmenovitý Ø DC k12: 6,3mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 111350 6,3 |
| GTIN | 4045197000699 |
| Třída artiklu | 11A |

Popis**Provedení:**

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou.
Rádiusový středicí vrták tvar R:

- **Díky zaoblení nevzniká ostrý přechod mezi vrtací a zahlubovací částí, jako je tomu u typu A, a snižuje se tak nebezpečí zlomení.**
- **Kruhová dosedací plocha při úhlovém vychýlení u upínacího hrotu zamezuje situaci, kdy je obrobek v dotyku pouze s vnějším nebo vnitřním okrajem dosedací plochy. Dobré unášení je zajištěno i v případě vychýlení upínacího hrotu.**

Technický popis

| | |
|---|--------------|
| Tolerance stopky | h7 |
| Počet břitů Z | 2 |
| Jmenovitý Ø D _c | 6,3 mm |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm ² | 0,05 mm/ot, |
| Pro Ø obrobku | 100 – 150 mm |
| Ø stopky D _s | 16 mm |
| Celková délka L | 71 mm |
| Povlak | bez povlaku |
| Řezný materiál | HSS |
| Norma | DIN 333 |
| Typ | R |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tolerance jmenovitý Ø | k12 |
| Úhel zahloubení s rádiusem | 60 stupeň |
| Směr řezu | pravý |
| Stopka | válcová stopka s h7 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Středicí vrtáky |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty | vhodný | 70 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 45 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 40 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 30 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 25 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 10 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | 8 m/min | P |
| CuZn | vhodný | 80 m/min | N |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |