


Garant**Přesný loupací vrták do plechu HSS, Ø břitu DC: 36-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	118020 36-50
GTIN	4045197036476
Třída artiklu	11C

Popis**Provedení:**

S ostrým vrtacím hrotem, není nutné předvrtávání. Kuželové stoupající břity a radiálně podbroušený obvod, zajišťující loupající řez. Číselné označení průměru v drážkách. Navíc stopka se třemi ploškami.

Použití:

Vrtání bez otřepů a rýh. Ocelový plech 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, NŽ kovy: 0,1 – 5 mm, umělá hmota do 10 mm.

Technický popis

Ø břitu D _c	36 - 50 mm
Celková délka	95 mm
Ø stopky	13 mm
Řezný materiál	HSS
Norma	Výrobní norma
Stopka	Stopka se třemi upínacími plochami
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stupňovitý vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		