

**HOLEX****Tažný čep Haas-Mikron R 3 / 45° s otvorem a líčováním utěsněný, Vhodné pro strmé kužely: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308680 40
GTIN	4045197701008
Třída artiklu	32Z

**Popis****Popis:**

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

**Použití:**

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**Upozornění:**

**utěsněný** s O kroužkem.

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

**Technický popis**

Maximální utahovací moment	50 Nm
Závit M	M16
Celková délka L	57 mm
Ø nákrůžku D	23 mm
L <sub>1</sub>	32 mm
Ø hlavy D <sub>1</sub>	15 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40

Vhodné pro strmý kužel	40
Rozměr klíče	19 mm
Norma pro tažné čepy	MAS 403
Druh produktu	Tažný čep

## Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308825 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40