

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, MF: M16X1****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130000 M16X1  |
| GTIN           | 4045197998460 |
| Třída artiklu  | 10N           |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: MF  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitu: 1 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 12 mm  
Stopka 4hran □: 9 mm  
Ø otvoru pod závit: 15 mm

**Technický popis**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Hloubka závitu     | 48 mm    |
| Stopka 4hran □     | 9 mm     |
| Ø otvoru pod závit | 15 mm    |
| Řezný materiál     | HSS E    |
| Norma              | DIN 376  |
| Toleranční třída   | ISO 1 4H |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranční třída           | ISO 1X 4HX                              |
| Toleranční třída           | ISO 2 6H                                |
| Toleranční třída           | ISO 2X 6HX                              |
| Toleranční třída           | 6H +0,05                                |
| Toleranční třída           | ISO 3 6G                                |
| Toleranční třída           | ISO 3X 6GX                              |
| Toleranční třída           | 7H                                      |
| Toleranční třída           | 7HX                                     |
| Toleranční třída           | 7G                                      |
| Toleranční třída           | 7GX                                     |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                                |
| Toleranční třída           | 6H +0,20                                |
| Závit Ø                    | 16 mm                                   |
| Stoupání závitu            | 1 mm                                    |
| Počet břitů Z              | 3                                       |
| Celková délka L            | 110 mm                                  |
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 12 mm                                   |
| Počet drážek na třísky     | 3                                       |
| Druh závitu                | MF                                      |
| Rozměr závitu              | M16×1                                   |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závity     | Strojní závitník pro konvenční obrábění |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Barevný kroužek | bez      |
| Druh produktu   | Závitník |