



## Sada momentových klíčů Click-Torque C 3 Set 1, Maximální utahovací moment: 200Nm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	656300 200
GTIN	4013288204691
Třída artiklu	63F

### Popis

#### Provedení:

Velmi robustní, jednoramenný momentový klíč (hnací čtyřhran 1/2 palce) s ergonomickou 2složkovou rukojetí a přepínatelnou ráčnou pro jednoduché nastavení a zajištění předvolené hodnoty. Jasně slyšitelný a hmatatelný signál vypnutí při dosažení nastaveného krouticího momentu díky robustnímu vypínacímu mechanismu. Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty krouticího momentu díky systému odečtu s hlavní a jemnou stupnicí. Pro utahování doprava.

**Měrná jednotka:** Nm, lbfft.

#### Přesnost:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

#### Údaje o použití:

##### Legenda k výkresu a vzorce:

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

**Obsah:**

Nástrčné hlavice 6hran: po 1 ks 10; 13; 17; 19 mm

6-hranné zástrčné hlavice: po 1 ks 6; 8; 10 mm

Zástrčné hlavice pro Torx®: po 1 ks TX30; TX40; TX45; TX50

Prodloužení: 1 ks 125 mm

Momentový klíč Click-Torque C 3: 1 ks 40 – 200 Nm

Uložení v: Textilní box

## Technický popis

Maximální utahovací moment	200 cNm
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek =	100 cNm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	6-10 mm
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	10-19 mm
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Kalibrování	O1
Upínací 4hran	1/2 palec
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Měřicí technika	mechanická
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Nastavení utažení	utahování doprava
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Data lze protokolovat	ne
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí

Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Feedback	s vypínáním
Ukazatel	analogový
Celková délka L	510 mm
Měření	Krouticí moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Řada	Click-Torque
Dělení stupnice, 1 dílek =	1 Nm
Rozsah utahovacích momentů	30 - 146 lbfft
Označení výrobce	Click-Torque C 3 Set 1
Pevně nastavený utahovací moment	ne
Druh produktu	Momentový šroubovák

## Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400