

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, MF: M50X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130000 M50X1,5
GTIN	4045197000866
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20

Závit Ø	50 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	48,5 mm
Počet drážek na třísky	4
Stopka 4hran □	32 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	4
Celková délka L	250 mm
Hloubka závitu	150 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M50×1,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník