

Garant**Sada NC výstružníků, č. 162900 v boxu H7, Počet výstružníků: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	162925 6
GTIN	4045197994813
Třída artiklu	110

Popis**Provedení:**

Provedení pro NC stroje podobné DIN 212 **se sudým \varnothing stopky** pro **standardizované upínání** speciálně v **hydraulických upínacích trnech** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro **nejvyšší přesnost obvodové házivosti** a **procesní spolehlivost**. **Není nutné opatřovat speciální upínače**. S dlouhými břity a levotočivou spirálou. Sudý počet zubů a nestejná rozteč. Vel. 3 se středícím hrotem, od vel. 4 na obou stranách středící otvory.

Výrobní tolerance výstružníků dle DIN 1420 pro toleranční pole otvorů H7.

Obsah:

Po 1 NC výstružníku: vel. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Rozsah dodávky:

6dílná sada NC výstružníků v boxu.

Technický popis

Počet výstružníků	6
Tolerance vrtání	H7
Řezný materiál	HSS E
Norma	Výrobní norma

Stopka	DIN 1835 A s h6
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Druh produktu	Phillips, bit

Příslušenství

NC výstružníkH7 Jmenovitý Ø DC mm příp. palců 3	162900 3
NC výstružníkH7 Jmenovitý Ø DC mm příp. palců 8	162900 8
NC výstružníkH7 Jmenovitý Ø DC mm příp. palců 6	162900 6
NC výstružníkH7 Jmenovitý Ø DC mm příp. palců 10	162900 10
NC výstružníkH7 Jmenovitý Ø DC mm příp. palců 4	162900 4
NC výstružníkH7 Jmenovitý Ø DC mm příp. palců 5	162900 5