

Garant**Středicí vrták HSS-E R s plochou, bez povlaku, Jmenovitý Ø DC k12: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	111450 5
GTIN	4045197000750
Třída artiklu	11A

Popis**Provedení:**

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen, opatřen spirálovou drážkou.
Vlastnosti rádiusového středicího vrtáku tvar R: Viz č. 111350.

Technický popis

Počet břitů Z	2
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm/ot,
s – 0,1	10,95 mm
Tolerance stopky	h7
Pro Ø obrobku	63 – 100 mm
Jmenovitý Ø D _c	5 mm
Ø stopky D _s	12,5 mm
Celková délka L	63 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 333
Typ	R
Tolerance jmenovitý Ø	k12
Úhel zahloubení s rádiusem	60 stupeň

Směr řezu	pravý
Stopka	válcová stopka s h7
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Středicí vrtáky

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	45 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	10 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
GG(G)	omezené použití	25 m/min	K
CuZn	vhodný	80 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		