

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, MF: M16X1,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130000 M16X1,75
GTIN	4045197998491
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 2 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20

Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Závit Ø	16 mm
Celková délka L	110 mm
Hloubka závitů	48 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	DIN 376
Stoupání závitů	1,75 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	14,25 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M16×1,75
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník