

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, MF: M1,4X0,2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130000 M1,4X0,2
GTIN	4045197996282
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 25 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	2,1 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,5 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G

Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Stoupání závitu	0,2 mm
Závit Ø	1,4 mm
Celková délka L	40 mm
Počet břitů Z	2
Ø otvoru pod závit	1,2 mm
Norma	DIN 371
Hloubka závitu	4,2 mm
Počet drážek na třísky	2
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M1,4×0,2
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník