

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, MF: M22X1,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130000 M22X1,75
GTIN	4045197998972
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	20,25 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10

Toleranční třída	6H +0,20
Hloubka závitů	66 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Celková délka L	140 mm
Závit Ø	22 mm
Stoupání závitů	1,75 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M22×1,75
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník