

Garant**XOMT060310ZZER, HB4420, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212852 S
GTIN	4045197625731
Třída artiklu	21A

Popis**Upozornění:**Směrné hodnoty pro $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Rádus pro programování u $a_{p \max}$: 2 mmPosuv f_z na zub: 0,4 mm

Tloušťka destiček S: 3.18 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,4 mm
Typ	S
Rohový rádus	1 mm
Tloušťka destiček S	3.18 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XOMT060310ZZER
Typ	HB4420
Řezný materiál	TK

Doporučená hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,6 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	2 mm
Počet výměn/řezání	3
Povlak	PVD
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Inconel	vhodný	30 m/min	S
mokrý max.	vhodný		