

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, MF: M2,5X0,35****Údaje o objednávce**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 130000 M2,5X0,35 |
| GTIN           | 4045197997678    |
| Třída artiklu  | 10N              |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 25 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Závit Ø          | 2,5 mm     |
| Stopka 4hran □   | 2,1 mm     |
| Celková délka L  | 50 mm      |
| Počet břitů Z    | 3          |
| Stoupání závitu  | 0,35 mm    |
| Norma            | DIN 371    |
| Toleranční třída | ISO 1 4H   |
| Toleranční třída | ISO 1X 4HX |
| Toleranční třída | ISO 2 6H   |
| Toleranční třída | ISO 2X 6HX |
| Toleranční třída | 6H +0,05   |
| Toleranční třída | ISO 3 6G   |
| Toleranční třída | ISO 3X 6GX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranční třída           | 7H                                      |
| Toleranční třída           | 7HX                                     |
| Toleranční třída           | 7G                                      |
| Toleranční třída           | 7GX                                     |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                                |
| Toleranční třída           | 6H +0,20                                |
| Ø otvoru pod závit         | 2,15 mm                                 |
| Hloubka závitů             | 7,5 mm                                  |
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 2,8 mm                                  |
| Počet drážek na třísky     | 3                                       |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Druh závitů                | MF                                      |
| Rozměr závitů              | M2,5×0,35                               |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závit      | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |