

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, MF: M1,6X0,2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130000 M1,6X0,2
GTIN	4045197997517
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 25 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Norma	DIN 371
Závit Ø	1,6 mm
Stoupání závitu	0,2 mm
Počet drážek na třísky	2
Ø otvoru pod závit	1,4 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H

Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Hloubka závitů	4,8 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,5 mm
Počet břitů Z	2
Stopka 4hran □	2,1 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	40 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M1,6×0,2
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník