

Garant**Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, Typ: NO.0-80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130040 NO.0-80
GTIN	4062406000059
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 25 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNF
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Chodů na palec: 80
Závit Ø: 1,524 mm
Celková délka L: 40 mm
Ø stopky D_s: 2,5 mm
Stopka 4hran □: 2,1 mm
Ø otvoru pod závit: 1,25 mm

Technický popis

Stoupání závitů	0,318 mm
Závit Ø	1,524 mm
Norma	DIN 371
Celková délka L	40 mm
Hloubka závitů	3,81 mm
Ø otvoru pod závit	1,25 mm
Počet drážek na třísky	2

Počet břitů Z	2
Chodů na palec	80
Ø stopky D _s	2,5 mm
Řezný materiál	HSS E
Stopka 4hran □	2,1 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	0-80 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník