

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, MF: M14X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130000 M14X2
GTIN	4045197998354
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 2 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: M  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 376  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitu: 2 mm  
Celková délka L: 110 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 11 mm  
Stopka 4hran □: 9 mm  
Ø otvoru pod závit: 12 mm

**Technický popis**

Stoupání závitu	2 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	9 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Celková délka L	110 mm
Ø otvoru pod závit	12 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	42 mm
Závit Ø	14 mm
Počet drážek na třísky	3
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M14x2
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník