

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, MF: M2,2X0,2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130000 M2,2X0,2
GTIN	4045197997616
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 25 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Stoupání závitu	0,2 mm
Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	2 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø stopky D _s	2,8 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX

Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	2,2 mm
Celková délka L	45 mm
Hloubka závitů	6,6 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M2,2×0,2
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník