

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M1,8X0,35****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130001 M1,8X0,35
GTIN	4062406000349
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 25 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: M-LH

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,35 mm

Celková délka L: 40 mm

Ø stopky D_s: 2,5 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 1,45 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	2,5 mm
Závit Ø	1,8 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Hloubka závitu	5,4 mm
Celková délka L	40 mm
Stoupání závitu	0,35 mm

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Norma	DIN 371
Počet břitů Z	2
Ø otvoru pod závit	1,45 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet drážek na třísky	2
Druh závitu	M-LH
Rozměr závitu	M1,8×0,35
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník