

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, MF: M8X0,35****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130000 M8X0,35
GTIN	4045197997920
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 3 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Norma	DIN 371
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10

Toleranční třída	6H +0,20
Celková délka L	90 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	7,65 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Stoupání závitu	0,35 mm
Hloubka závitu	24 mm
Stopka 4hran □	6,2 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Závit Ø	8 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M8×0,35
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník