

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M4,5X0,75****Údaje o objednávce**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 130001 M4,5X0,75 |
| GTIN           | 4062406000578    |
| Třída artiklu  | 10N              |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 3 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: M-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitu: 0,75 mm  
Celková délka L: 70 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 6 mm  
Stopka 4hran □: 4,9 mm  
Ø otvoru pod závit: 3,75 mm

**Technický popis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Stopka 4hran □         | 4,9 mm  |
| Ø otvoru pod závit     | 3,75 mm |
| Hloubka závitu         | 13,5 mm |
| Celková délka L        | 70 mm   |
| Počet drážek na třísky | 3       |
| Závit Ø                | 4,5 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Stoupání závitu            | 0,75 mm                                 |
| Norma                      | DIN 371                                 |
| Počet břitů Z              | 3                                       |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Toleranční třída           | ISO 1 4H                                |
| Toleranční třída           | ISO 1X 4HX                              |
| Toleranční třída           | ISO 2 6H                                |
| Toleranční třída           | ISO 2X 6HX                              |
| Toleranční třída           | 6H +0,05                                |
| Toleranční třída           | ISO 3 6G                                |
| Toleranční třída           | ISO 3X 6GX                              |
| Toleranční třída           | 7H                                      |
| Toleranční třída           | 7HX                                     |
| Toleranční třída           | 7G                                      |
| Toleranční třída           | 7GX                                     |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                                |
| Toleranční třída           | 6H +0,20                                |
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 6 mm                                    |
| Druh závitu                | M-LH                                    |
| Rozměr závitu              | M4,5×0,75                               |
| Povlak                     | bez povlaku                             |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závity     | Strojní závitník pro konvenční obrábění |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Barevný kroužek | bez      |
| Druh produktu   | Závitník |