

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, MF: M24X0,35****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130005 M24X0,35
GTIN	4062406005412
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	24 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Počet břitů Z	3
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	23,65 mm
Stoupání závitu	0,35 mm
Norma	DIN 376
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05

Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Stopka 4hran □	14,5 mm
Hloubka závitů	72 mm
Celková délka L	160 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M24×0,35
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník