

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, Typ: NO.0-80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130031 NO.0-80
GTIN	4062406000028
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 25 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: UNF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Chodů na palec: 80  
Závit Ø: 1,53 mm  
Celková délka L: 40 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,5 mm  
Stopka 4hran □: 2,1 mm  
Ø otvoru pod závit: 1,25 mm

**Technický popis**

Chodů na palec	80
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,5 mm
Stoupání závitů	0,318 mm
Hloubka závitů	4,59 mm
Závit Ø	1,53 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	1,25 mm

Celková délka L	40 mm
Norma	DIN 371
Počet břitů Z	2
Stopka 4hran □	2,1 mm
Počet drážek na třísky	2
Druh závitu	UNF-LH
Rozměr závitu	0-80 UNF LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník