

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, Typ: 2.1/16-16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130055 2.1/16-16
GTIN	4062406000110
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitů: UNS
Řezný materiál: HSS
Chodů na palec: 16
Závit Ø: 52,387 mm
Celková délka L: 140 mm
Ø stopky D_s: 40 mm
Stopka 4hran □: 32 mm
Ø otvoru pod závit: 51 mm

Technický popis

Závit Ø	52,387 mm
Stoupání závitů	1,588 mm
Hloubka závitů	78,58 mm
Počet břitů Z	6
Stopka 4hran □	32 mm
Ø stopky D _s	40 mm
Ø otvoru pod závit	51 mm
Chodů na palec	16

Řezný materiál	HSS
Počet drážek na třísky	6
Celková délka L	140 mm
Druh závitu	UNS
Rozměr závitu	2.1/16-16 UNS
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	ASME B1.1
Toleranční třída	1B
Toleranční třída	2B +0,20
Toleranční třída	3B
Toleranční třída	2B
Toleranční třída	2B +0,10
Toleranční třída	2B +0,05
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 1,5xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník