

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, MF: M35X1,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130005 M35X1,75
GTIN	4062406006334
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Ø stopky D _s	28 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Stoupání závitu	1,75 mm
Závit Ø	35 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G

Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Hloubka závitu	105 mm
Stopka 4hran □	22 mm
Ø otvoru pod závit	33,25 mm
Celková délka L	200 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M35×1,75
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník