

**Garant****Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, MF: M2,5X0,35****Údaje o objednávce**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 130006 M2,5X0,35 |
| GTIN           | 4062406007591    |
| Třída artiklu  | 10N              |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 25 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitů: MF-LH  
Řezný materiál: HSS E  
Norma: DIN 371  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitu: 0,35 mm  
Celková délka L: 50 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Stopka 4hran □: 2,1 mm  
Ø otvoru pod závit: 2,15 mm

**Technický popis**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Závit Ø                 | 2,5 mm  |
| Stoupání závitu         | 0,35 mm |
| Počet břitů Z           | 3       |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 2,8 mm  |
| Hloubka závitu          | 7,5 mm  |
| Počet drážek na třísky  | 3       |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Norma                      | DIN 371                                 |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Celková délka L            | 50 mm                                   |
| Toleranční třída           | ISO 1 4H                                |
| Toleranční třída           | ISO 1X 4HX                              |
| Toleranční třída           | ISO 2 6H                                |
| Toleranční třída           | ISO 2X 6HX                              |
| Toleranční třída           | 6H +0,05                                |
| Toleranční třída           | 6H +0,20                                |
| Toleranční třída           | ISO 3 6G                                |
| Toleranční třída           | ISO 3X 6GX                              |
| Toleranční třída           | 7H                                      |
| Toleranční třída           | 7HX                                     |
| Toleranční třída           | 7G                                      |
| Toleranční třída           | 7GX                                     |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                                |
| Ø otvoru pod závit         | 2,15 mm                                 |
| Stopka 4hran □             | 2,1 mm                                  |
| Druh závitu                | MF-LH                                   |
| Rozměr závitu              | M2,5×0,35                               |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | levé                                    |
| Typ nástroje na závity     | Strojní závitník pro konvenční obrábění |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Barevný kroužek | bez      |
| Druh produktu   | Závitník |