

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M6X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130001 M6X0,75
GTIN	4062406000646
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: MF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 0,75 mm
Celková délka L: 80 mm
Ø stopky D_s: 6 mm
Stopka 4hran □: 4,9 mm
Ø otvoru pod závit: 5,25 mm

Technický popis

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G

Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Závit Ø	6 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm
Počet drážek na třísky	3
Stopka 4hran □	4,9 mm
Celková délka L	80 mm
Hloubka závitů	18 mm
Ø otvoru pod závit	5,25 mm
Stoupání závitů	0,75 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Druh závitů	MF-LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez

Druh produktu

Závitník