

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, MF: M2,5X0,45****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130005 M2,5X0,45
GTIN	4062406004033
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 91 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 25 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Stoupání závitu	0,45 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10

Toleranční třída	6H +0,20
Celková délka L	50 mm
Hloubka závitů	7,5 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	2,05 mm
Ø stopky D _s	2,8 mm
Závit Ø	2,5 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M2,5×0,45
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník