

Garant**Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, MF: M35X0,35****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130005 M35X0,35
GTIN	4062406006280
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Technický popis

Ø otvoru pod závit	34,65 mm
Počet drážek na třísky	4
Stopka 4hran □	22 mm
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	35 mm
Norma	DIN 376
Stoupání závitu	0,35 mm
Celková délka L	200 mm
Ø stopky D _s	28 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Toleranční třída	6H +0,20
Hloubka závitu	105 mm
Počet břitů Z	4
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M35×0,35
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník