

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, MF: M29X0,75****Údaje o objednávce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 130005 M29X0,75 |
| GTIN           | 4062406005863   |
| Třída artiklu  | 10N             |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Ø otvoru pod závit     | 28,25 mm   |
| Hloubka závitů         | 87 mm      |
| Celková délka L        | 180 mm     |
| Počet drážek na třísky | 4          |
| Norma                  | DIN 376    |
| Stopka 4hran □         | 18 mm      |
| Toleranční třída       | ISO 1 4H   |
| Toleranční třída       | ISO 1X 4HX |
| Toleranční třída       | ISO 2 6H   |
| Toleranční třída       | ISO 2X 6HX |
| Toleranční třída       | 6H +0,05   |
| Toleranční třída       | ISO 3 6G   |
| Toleranční třída       | ISO 3X 6GX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranční třída           | 7H                                      |
| Toleranční třída           | 7HX                                     |
| Toleranční třída           | 7G                                      |
| Toleranční třída           | 7GX                                     |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                                |
| Toleranční třída           | 6H +0,20                                |
| Závit Ø                    | 29 mm                                   |
| Stoupání závitu            | 0,75 mm                                 |
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 22 mm                                   |
| Počet břitů Z              | 4                                       |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Druh závitu                | MF                                      |
| Rozměr závitu              | M29×0,75                                |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závity     | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek            | bez                                     |
| Druh produktu              | Závitník                                |