

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, MF: M45X0,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130010 M45X0,5
GTIN	4062406014100
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Celková délka L	220 mm
Ø otvoru pod závit	44,5 mm
Stopka 4hran □	29 mm
Norma	DIN 376
Závit Ø	45 mm
Hloubka závitů	112,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Počet břitů Z	4
Stoupání závitů	0,5 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Počet drážek na třísky	4
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M45×0,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník