

**Garant****Strojní závitník do průchozích otvorů, TiN, MF: M9X1,25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130005 M9X1,25
GTIN	4062406004361
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 3 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	7,75 mm
Celková délka L	90 mm
Závit Ø	9 mm
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 376
Počet drážek na třísky	3
Hloubka závitů	27 mm
Stoupání závitů	1,25 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M9×1,25
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník