

Garant**Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit, TiN, MF: M10X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130006 M10X1
GTIN	4062406007973
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 3 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: MF-LH
Řezný materiál: HSS E
Norma: DIN 371
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 1 mm
Celková délka L: 100 mm
Ø stopky D_s: 10 mm
Stopka 4hran □: 8 mm
Ø otvoru pod závit: 9 mm

Technický popis

Hloubka závitu	30 mm
Ø otvoru pod závit	9 mm
Norma	DIN 371
Stoupání závitu	1 mm
Stopka 4hran □	8 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H

Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Ø stopky D _s	10 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	100 mm
Závit Ø	10 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M10×1
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník