

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M6X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130011 M6X0,75
GTIN	4062406014964
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 3 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: MF-LH

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,75 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 5,25 mm

Technický popis

Ø stopky D _s	6 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	4,9 mm
Ø otvoru pod závit	5,25 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX

Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Celková délka L	80 mm
Stoupání závitu	0,75 mm
Závit Ø	6 mm
Hloubka závitu	15 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E
Druh závitu	MF-LH
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez

Druh produktu

Závitník