

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M44X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130011 M44X1
GTIN	4062406017699
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: MF-LH

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 220 mm

Ø stopky D_s: 36 mm

Stopka 4hran □: 29 mm

Ø otvoru pod závit: 43 mm

Technický popis

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20

Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Stoupání závitu	1 mm
Ø otvoru pod závit	43 mm
Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	220 mm
Závit Ø	44 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Hloubka závitu	110 mm
Stopka 4hran □	29 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M44×1
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník