

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, MF: M55X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130020 M55X2
GTIN	4062406025380
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: MF  
Řezný materiál: HSS  
Norma: DIN 2184  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitu: 2 mm  
Celková délka L: 140 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 40 mm  
Stopka 4hran □: 32 mm  
Ø otvoru pod závit: 53 mm

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Ø otvoru pod závit	53 mm
Stopka 4hran □	32 mm
Stoupání závitu	2 mm
Celková délka L	140 mm
Norma	DIN 2184

Počet břitů Z	6
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Řezný materiál	HSS
Závit Ø	55 mm
Hloubka závitů	82,5 mm
Počet drážek na třísky	6
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M55×2
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravé

Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník