

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, MF: M85X1****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130020 M85X1  |
| GTIN           | 4062406026592 |
| Třída artiklu  | 10N           |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2184

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 50 mm

Stopka 4hran □: 39 mm

Ø otvoru pod závit: 84 mm

**Technický popis**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Celková délka L        | 160 mm     |
| Počet drážek na třísky | 8          |
| Počet břitů Z          | 8          |
| Závit Ø                | 85 mm      |
| Toleranční třída       | ISO 1 4H   |
| Toleranční třída       | ISO 1X 4HX |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Toleranční třída           | ISO 2 6H                      |
| Toleranční třída           | ISO 2X 6HX                    |
| Toleranční třída           | 6H +0,20                      |
| Toleranční třída           | ISO 3 6G                      |
| Toleranční třída           | ISO 3X 6GX                    |
| Toleranční třída           | 7H                            |
| Toleranční třída           | 7HX                           |
| Toleranční třída           | 7G                            |
| Toleranční třída           | 7GX                           |
| Toleranční třída           | 6H +0,05                      |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                      |
| Řezný materiál             | HSS                           |
| Stopka 4hran □             | 39 mm                         |
| Ø otvoru pod závit         | 84 mm                         |
| Stoupání závitu            | 1 mm                          |
| Hloubka závitu             | 127,5 mm                      |
| Norma                      | DIN 2184                      |
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 50 mm                         |
| Druh závitu                | MF                            |
| Rozměr závitu              | M85×1                         |
| Povlak                     | bez povlaku                   |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                     |
| Norma závitů               | DIN 13                        |
| Tvar náběhu                | C                             |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9           |
| Vnitřní chlazení           | ne                            |
| Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při průchozím otvoru |
| Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru    |
| Směr řezu                  | pravé                         |

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek        | bez                                     |
| Druh produktu          | Závitník                                |