

Garant
Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M100X1

Údaje o objednávce

Artikové číslo	130021 M100X1
GTIN	4062406029227
Třída artiklu	10N

Popis
Upozornění:

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
 Minimální objednávané množství: 1 ks
 Speciální výroba - vrácení vyloučeno
 Druh závitů: MF-LH
 Řezný materiál: HSS
 Norma: DIN 2184
 Toleranční třída: ISO 1 4H
 Toleranční třída: ISO 1X 4HX
 Toleranční třída: ISO 2 6H
 Stoupání závitu: 1 mm
 Celková délka L: 180 mm
 Ø stopky D_s: 56 mm
 Stopka 4hran □: 44 mm
 Ø otvoru pod závit: 99 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	44 mm
Stoupání závitu	1 mm
Ø stopky D _s	56 mm
Počet břitů Z	12
Počet drážek na třísky	12

Hloubka závitů	150 mm
Řezný materiál	HSS
Závit Ø	100 mm
Norma	DIN 2184
Ø otvoru pod závit	99 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,10
Celková délka L	180 mm
Druh závitů	MF-LH
Rozměr závitů	M100×1
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při slepém otvoru

Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník