

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, MF: M62X1,5****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 130020 M62X1,5 |
| GTIN           | 4062406025731  |
| Třída artiklu  | 10N            |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2184

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 50 mm

Stopka 4hran □: 39 mm

Ø otvoru pod závit: 60,5 mm

**Technický popis**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Hloubka závitu          | 93 mm  |
| Počet drážek na třísky  | 6      |
| Stopka 4hran □          | 39 mm  |
| Celková délka L         | 160 mm |
| Řezný materiál          | HSS    |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 50 mm  |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Stoupání závitu            | 1,5 mm                        |
| Počet břitů Z              | 6                             |
| Norma                      | DIN 2184                      |
| Ø otvoru pod závit         | 60,5 mm                       |
| Toleranční třída           | ISO 1 4H                      |
| Toleranční třída           | ISO 1X 4HX                    |
| Toleranční třída           | ISO 2 6H                      |
| Toleranční třída           | ISO 2X 6HX                    |
| Toleranční třída           | 6H +0,20                      |
| Toleranční třída           | ISO 3 6G                      |
| Toleranční třída           | ISO 3X 6GX                    |
| Toleranční třída           | 7H                            |
| Toleranční třída           | 7HX                           |
| Toleranční třída           | 7G                            |
| Toleranční třída           | 7GX                           |
| Toleranční třída           | 6H +0,05                      |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                      |
| Závit Ø                    | 62 mm                         |
| Druh závitu                | MF                            |
| Rozměr závitu              | M62×1,5                       |
| Povlak                     | bez povlaku                   |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                     |
| Norma závitů               | DIN 13                        |
| Tvar náběhu                | C                             |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9           |
| Vnitřní chlazení           | ne                            |
| Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při průchozím otvoru |
| Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při slepém otvoru    |
| Směr řezu                  | pravé                         |

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek        | bez                                     |
| Druh produktu          | Závitník                                |