

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, bez povlaku, MF: M31X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130010 M31X0,75
GTIN	4062406013172
Třída artiklu	10N

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

**Technický popis**

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10

Hloubka závitu	77,5 mm
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	31 mm
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 376
Stoupání závitu	0,75 mm
Ø otvoru pod závit	30,25 mm
Stopka 4hran □	20 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	180 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M31×0,75
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník