

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, MF: M58X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130020 M58X2
GTIN	4062406025557
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů
Minimální objednané množství: 1 ks
Speciální výroba - vrácení vyloučeno
Druh závitu: MF
Řezný materiál: HSS
Norma: DIN 2184
Toleranční třída: ISO 1 4H
Toleranční třída: ISO 1X 4HX
Toleranční třída: ISO 2 6H
Stoupání závitu: 2 mm
Celková délka L: 160 mm
Ø stopky D_s: 45 mm
Stopka 4hran □: 35 mm
Ø otvoru pod závit: 56 mm

Technický popis

Počet břitů Z	6
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitu	87 mm
Ø stopky D _s	45 mm
Ø otvoru pod závit	56 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H

Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Stopka 4hran □	35 mm
Norma	DIN 2184
Stoupání závitu	2 mm
Celková délka L	160 mm
Závit Ø	58 mm
Počet drážek na třísky	6
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M58×2
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravé

Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník