

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M20X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130011 M20X1,5
GTIN	4062406015916
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 2 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: MF-LH

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 140 mm

Ø stopky D_s: 16 mm

Stopka 4hran □: 12 mm

Ø otvoru pod závit: 18,5 mm

Technický popis

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20

Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Celková délka L	140 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	18,5 mm
Závit Ø	20 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 376
Hloubka závitů	50 mm
Stoupání závitů	1,5 mm
Stopka 4hran □	12 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh závitů	MF-LH
Rozměr závitů	M20X1,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník