

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M10X0,35****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130011 M10X0,35
GTIN	4062406015121
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 3 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: MF-LH

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,35 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 10 mm

Stopka 4hran □: 8 mm

Ø otvoru pod závit: 9,65 mm

Technický popis

Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	8 mm
Závit Ø	10 mm
Řezný materiál	HSS E
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,35 mm

Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Hloubka závitu	25 mm
Ø otvoru pod závit	9,65 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Ø stopky D _s	10 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M10×0,35
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník