

Garant**Strojní závitník na slepé otvory, levý závit, bez povlaku, MF: M25X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130011 M25X2
GTIN	4062406016333
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitů: MF-LH

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 2 mm

Celková délka L: 140 mm

Ø stopky D_s: 18 mm

Stopka 4hran □: 14,5 mm

Ø otvoru pod závit: 23 mm

Technický popis

Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20

Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	23 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	140 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Stoupání závitu	2 mm
Hloubka závitu	62,5 mm
Počet břitů Z	3
Závit Ø	25 mm
Druh závitu	MF-LH
Rozměr závitu	M25×2
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	levé
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění

Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník