

**Garant****Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, TiN, MF: M92X4****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130025 M92X4  |
| GTIN           | 4062406031299 |
| Třída artiklu  | 10N           |

**Popis****Upozornění:**

Dodací lhůta: 49 kalendářních dnů  
Minimální objednané množství: 1 ks  
Speciální výroba - vrácení vyloučeno  
Druh závitu: MF  
Řezný materiál: HSS  
Norma: DIN 2184  
Toleranční třída: ISO 1 4H  
Toleranční třída: ISO 1X 4HX  
Toleranční třída: ISO 2 6H  
Stoupání závitu: 4 mm  
Celková délka L: 180 mm  
Ø stopky D<sub>s</sub>: 56 mm  
Stopka 4hran □: 44 mm  
Ø otvoru pod závit: 88 mm

**Technický popis**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Toleranční třída | ISO 1 4H   |
| Toleranční třída | ISO 1X 4HX |
| Toleranční třída | ISO 2 6H   |
| Toleranční třída | ISO 2X 6HX |
| Toleranční třída | 6H +0,20   |
| Toleranční třída | ISO 3 6G   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranční třída           | ISO 3X 6GX                              |
| Toleranční třída           | 7H                                      |
| Toleranční třída           | 7HX                                     |
| Toleranční třída           | 7G                                      |
| Toleranční třída           | 7GX                                     |
| Toleranční třída           | 6H +0,05                                |
| Toleranční třída           | 6H +0,10                                |
| Celková délka L            | 180 mm                                  |
| Stopka 4hran □             | 44 mm                                   |
| Řezný materiál             | HSS                                     |
| Počet břitů Z              | 10                                      |
| Hloubka závitů             | 138 mm                                  |
| Stoupání závitů            | 4 mm                                    |
| Norma                      | DIN 2184                                |
| Ø otvoru pod závit         | 88 mm                                   |
| Závit Ø                    | 92 mm                                   |
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 56 mm                                   |
| Počet drážek na třísky     | 10                                      |
| Druh závitů                | MF                                      |
| Rozměr závitů              | M92×4                                   |
| Povlak                     | TiN                                     |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | C                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | do 1,5×D při průchozím otvoru           |
| Směr řezu                  | pravé                                   |
| Typ nástroje na závity     | Strojní závitník pro konvenční obrábění |

Barevný kroužek

bez

Druh produktu

Závitník