

Garant**Strojní závitník na slepé a průchozí otvory, bez povlaku, MF: M58X0,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130020 M58X0,5
GTIN	4062406025519
Třída artiklu	10N

Popis**Upozornění:**

Dodací lhůta: 35 kalendářních dnů

Minimální objednávané množství: 1 ks

Speciální výroba - vrácení vyloučeno

Druh závitu: MF

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2184

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,5 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø stopky D_s: 45 mm

Stopka 4hran □: 35 mm

Ø otvoru pod závit: 57,5 mm

Technický popis

Stopka 4hran □	35 mm
Závit Ø	58 mm
Celková délka L	160 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H
Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Ø otvoru pod závit	57,5 mm
Stoupání závitu	0,5 mm
Počet břitů Z	6
Norma	DIN 2184
Ø stopky D _s	45 mm
Řezný materiál	HSS
Počet drážek na třísky	6
Hloubka závitu	87 mm
Druh závitu	MF
Rozměr závitu	M58×0,5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 1,5×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravé

Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník